



EEN003W

Tehničke karakteristike

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 50 °C
-------------------	-------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Dimenzije

Visina	118 mm
Širina	36,80 mm
Dubina	36,80 mm

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----