



962492505

Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip13), na vijak, Integro modul, antracit

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 10 A |
|----------------|------|

##### Napon

|               |       |
|---------------|-------|
| Nazivni napon | 250 V |
|---------------|-------|

##### Materijali

|      |          |
|------|----------|
| Boja | Antracit |
|------|----------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Obrada površine | Mat |
|-----------------|-----|

##### Povezivost

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Vrsta veze | Vijčana stezaljka |
|------------|-------------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vrsta montaže | Montaža vijcima |
|---------------|-----------------|

##### Oprema

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Rotirani centralni umetak | Ne |
|---------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Sa zglobnim poklopcem | Ne |
|-----------------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Sa bravom | Ne |
|-----------|----|

##### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

##### Sigurnost

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Sa pojačanom zaštitom od kontakta | Ne |
|-----------------------------------|----|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

##### Tekst

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Vrsta veze | Sa vijčanim stezaljkama |
|------------|-------------------------|

##### Pogodno za

|                |  |
|----------------|--|
| Berker integro |  |
|----------------|--|

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|