



962492505

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Materiál

Barva	Antracit
-------	----------

Povrchová úprava	Matná
------------------	-------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Vybavení

Otočná středová vložka	Ne
------------------------	----

Se zavěšeným víkem	Ne
--------------------	----

Zámek	Ne
-------	----

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
-----------------------------------	----

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
---------------	------------------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----