



962492505

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

##### Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

##### Materiál

Barva	Antracit
Povrchová úprava	Matná

##### Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Upevnění šrouby

##### Vybavení

Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
Zámek	Ne

##### Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

##### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Stupeň krytí IP	IP20

##### Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
---------------	------------------------

##### Vhodné pro

Berker Integro
----------------

##### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----