



9624905

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Materiál

Barva	Černá
Povrchová úprava	Matná

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Upevnění šrouby

Vybavení

Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Stupeň krytí IP	IP20

Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
---------------	------------------------

Vhodné pro

integro

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano