



TRE521



Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, anthrazit

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
Montagehöhe	4 - 4 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
Minimale Einschaltdauer	30 s

Funktionen

Maximale Einschaltdauer	15 min
-------------------------	--------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Erfassung

Erfassungswinkel	220 - 220
Erfassungswinkel horizontal	220 - 220

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)
-----------	--

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Betriebsmodus ein/aus, Szenenaufzuruf bei Bewegung/ohne Bewegung Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter