



EV106



Fernsteuergerät 1-10V

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Konnektivität

Dimmung DALI	Nein
--------------	------

Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs	3 VA
-------------------------------------	------

Leistungsaufnahme standby	1 W
---------------------------	-----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
--------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	85 mm
------	-------

Breite	71 mm
--------	-------

Tiefe	65 mm
-------	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Elektrischer Strom

Steuerstrom 1-10 V Slave	50 mA
--------------------------	-------

Werkstoff

Farbe	Grau
-------	------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
------------	--------------------------------

Anschluss	Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster
-----------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----