



TRE201



Funk AP Ausgang 1fach IP55 10A, quicklink

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Radio Protokoll KNX-Funk

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS
easy

Konnektivität

Empfänger Kategorie 2

Mit Bussystem KNX Nein

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Abmessungen

Abmessungen 35 x 85 mm

Höhe 35 mm

Breite 85 mm

Einbautiefe 40 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Werkstoff

Farbe Weiß

Ausstattung

Funk bidirektional Ja

Mit Schieber für Handschaltung Nein

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Funk Empfangsfrequenz 868,30 - 868,30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung 2300 W

230 V Glüh- und Halogenlampen 1500 W

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 55 °C

Texte

Funktion Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen
Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar
Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Anschlussart Mit Schraub-Liftklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja