



TRE201



Funk AP Ausgang 1fach IP55 10A, quicklink

Technische Eigenschaften

Anschlussmöglichkeiten

Radio Protokoll	KNX-Funk
-----------------	----------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

Anschlussmöglichkeiten

Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Abmessungen

Abmessungen	35 x 85 mm
Höhe	35 mm
Breite	85 mm
Einbautiefe	40 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Werkstoff

Farbe	Weiss
-------	-------

Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Nein

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868.30 - 868.30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung	2300 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
--------------------	-------------

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----