



TRE201



Funk AP Ausgang 1fach IP55 10A, quicklink

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Radio Protokoll KNX-Funk

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS
easy

Konnektivität

Empfänger Kategorie 2
 Mit Bussystem KNX Nein
 Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Abmessungen

Abmessungen 35 x 85 mm
 Höhe 35 mm
 Breite 85 mm
 Einbautiefe 40 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Werkstoff

Farbe Weiß

Ausstattung

Funk bidirektional Ja
 Mit Schieber für Handschaltung Nein

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz
 Funk Empfangsfrequenz 868,30 - 868,30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung 2300 W
 230 V Glüh- und Halogenlampen 1500 W

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V
 Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V
 Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 55 °C

Texte

Funktion Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen
 Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar
 Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
 Anschlussart Mit Schraub-Liftklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja