



TRE302



Funk AP 2 fach Tastsensor IP55, quicklink

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Funk Sendefrequenz	868,30 MHz
--------------------	------------

Konnektivität

Empfänger Kategorie	2
---------------------	---

Radio Protokoll	KNX-Funk
-----------------	----------

Funktionen

Mit Raumthermostat	Nein
--------------------	------

Spannung

Betriebsspannung	3 - 3 V
------------------	---------

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	25 mm
-----------------------------	-------

Höhe	76 mm
------	-------

Breite	49 mm
--------	-------

Werkstoff

Farbe	Weiß
-------	------

RAL Nummer	9010
------------	------

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Glanzgrad	Glänzend Matt
-----------	------------------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten Einfache Übernahme der Konfiguration von einem Master-Gerät Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	---

Montageart	Für Schraubbefestigung oder Montage mit festklebbbarer Halterung Für senkrechte und waagerechte Montage
------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----