



EK003



IP30



Raumthermostat elektronisch mit Ein/Aus-Schalter

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	8 A
-------------	-----

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V +/- 15%
---------------------	---------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur	5 - 30 °C
----------------------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Weiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt

Abmessungen

Höhe	80 mm
Breite	80 mm
Tiefe	30 mm

Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz	0,30 K
Ausführung Raumtemperaturregler	Digital
Fühlerart	Raumfühler

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Anschluss

Kontaktart	1x Wechsler
------------	-------------

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse	IV (2%)
------------------------	---------

Texte

Montageart	Für Aufputzmontage oder Montage Auf Unterputzdosen geeignet
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung über Software

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----