



EK003



IP30



Raumthermostat elektronisch mit Ein/Aus-Schalter

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 8 A

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung 230 V +/- 15%

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur 5 - 30 °C

Werkstoff

Farbe Weiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Abmessungen

Höhe 80 mm

Breite 80 mm

Tiefe 30 mm

Bildschirm

Mit Display Nein

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz 0,30 K

Ausführung Raumtemperaturregler Digital

Fühlerart Raumfühler

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP30

Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler

Kompatibilität

Art der HLK-Steuerung Heißes Wasser

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse IV (2%)

Texte

Montageart Für Aufputzmontage oder Montage Auf Unterputzdosen geeignet

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Thermische Rückführung Mit thermischer Rückführung über Software

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja