



TU404



**Funkfernbedienung, KNX, 4 Tasten, 4 Kanäle**

**Technische Eigenschaften**

**Frequenz**

Übertragungsfrequenz	868 - 868 MHz
Funk Sendefrequenz	868,30 MHz

**Spannung**

Betriebsspannung	6 - 6 V
------------------	---------

**Funktionen**

Max. Funkübertragungsbereich im Freien	100 m
--	-------

**Konnektivität**

Radio Protokoll	KNX-Funk
Empfänger Kategorie	2

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	4
-------------------	---

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP50
--------------------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
--------------------	-------------

**Abmessungen**

Höhe	83 mm
Breite	46,5 mm
Tiefe	15,80 mm

**Ausstattung**

Mit Batterie	Ja
--------------	----

**Batterie**

Batterielebensdauer	5 Jahre
---------------------	---------

**Texte**

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	--

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----