



TU404



Funkfernbedienung, KNX, 4 Tasten, 4 Kanäle

Technische Eigenschaften

Frequenz

Übertragungsfrequenz	868 - 868 MHz
Funk Sendefrequenz	868.30 MHz

Spannung

Betriebsspannung	6 - 6 V
------------------	---------

Funktionen

Max. Funkübertragungsreichweite im Freien	100 m
---	-------

Anschlussmöglichkeiten

Radio Protokoll	KNX-Funk
Empfänger Kategorie	2

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	4
-------------------	---

Sicherheit

Schutzart IP	IP50
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
--------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	46.5 mm
Tiefe	15.80 mm

Ausstattung

Mit Batterie	Ja
--------------	----

Batterie

Batterielebensdauer	5 Jahre
---------------------	---------

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----