



TRB201



Funk Ausgang Unterputz, 1fach 16A, quicklink

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Radio Protokoll	KNX-Funk
-----------------	----------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

Konnektivität

Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Abmessungen

Höhe	30 mm
Einbautiefe	35 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Nein

Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 A
-------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung	3680 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 mm ²

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Repeater-Funktion Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----