



EK054



IP30



Raumthermostat, Bimetall, mit Schließerkontakt

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung 230 V +10%/-15%

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur 5 - 35 °C

Werkstoff

Farbe Weiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Abmessungen

Höhe 82 mm

Breite 82 mm

Bildschirm

Mit Display Nein

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz 0,50 K

Ausführung Raumtemperaturregler Raumtemperaturregler

Fühlerart Raumfühler

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP30

Anschluss

Kontaktart 1 Schließer

Kompatibilität

Art der HLK-Steuerung Heißes Wasser

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse I (1%)

Texte

Montageart Für Aufputzmontage oder Montage Auf Unterputzdosen geeignet

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Thermische Rückführung Mit thermischer Rückführung

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja