



170106



IR Präsenzmelder Hauselektronik polarweiß, matt

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360

Einstellungen

Minimale Einschaltdauer	60 s
-------------------------	------

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

Einstellungen

Ansprechelligkeit einstellbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Breite	96,50 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 3,5 m
Montagehöhe	2,50 - 2,50 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 60 °C
--------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Werkstoff	Thermoplast
Glanzgrad	Matt

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
--------------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Geeignet für Deckenmontage	Ja

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Montageart	Mit Federbügeln für Deckeneinbau

Reichweite

Max. Reichweite frontal	7 m
Max. Reichweite zu einer Seite	3,50 m

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----