



962492506

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Materiál

Barva Šedá

Povrchová úprava Matná

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby

Vybavení

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Stupeň krytí IP IP20

Texty

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Vhodné pro

integro

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano