



TXB322



**Binäreingang 2-fach + 2 LED Ausgänge KNX, Unterputz**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Bussystem

EIB

**Einstellungen**

Unterstützen Einstellmodus

ETS  
easy

**Elektrischer Strom**

Anzahl Eingangstromkreise

2

**Ausstattung**

Externe Abfragespannung notwendig

Ja

**Anschlussmöglichkeiten**

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

**Ausstattung**

Funk bidirektional

Nein

Mit Batterie

Nein

Mit HLK Ansteuerung

Nein

**Installation, Montage**

Montage auf

Unterputz

**Beleuchtung**

LED ansteuern

Ja

**Werkstoff**

Werkstoff

Polyamid (PA)

Farbe

Lichtgrau

RAL Nummer

7035

**Sicherheit**

Schutzart IP

IP20

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

0 - 45 °C

**Spannung**

Eingangsspannung

5 - 5 V

Betriebsspannung über Bus

21 - 32 V

Versorgungsspannungsart

DC

Systemspannung

30 V DC über Bus

**Texte**

Montageart

Für Unterputz- und Hohlwandmontage

Anschlussart

Mit Kabel vorkonfektioniert

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja