



TR351A



Konzentrator, Unidirectionaler Funkeingänge, KNX, weiß

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Versorgungsspannungsart DC

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS
quicklink

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Bussystem Anschlussklemme

Anschluss-/Steckertyp Taster/Schalter

Texte

Funktion	Erhöhung der möglichen Anzahl von Verbindungen zwischen KNX-TP und KNX-Funk
	Gruppierung der Eingänge mit gleicher Funktionsweise