




85121100



Universal Schalteinsatz 1fach (R,L,C,LED)

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Bedienelemente und Anzeigen

Verwendbar mit Bewegungsmelder Ja

Beleuchtung

Stromversorgung der LED-Lampe 250 W

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Funktionen

Dimmer für Vorderkante Ja

Dimmer für Hinterkante Ja

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 250 W

Leistung

Leistungsaufnahme standby 0,30 W

Kapazität

Anzahl Module 0

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Texte

Dimmprinzip Automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)

Nebenstelleneingang Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Montageart Mit Spreizkrallen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja