



EP411

Elektronischer Fernschalter 1S 8 bis 24V AC/DC

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Ruhestrom	100 mA
Strombelastbarkeit bei AC1	16 A

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Anschluss

Kontaktart	1S
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 10 mm ²
Anzahl der Kontakte	1

Spannung

Steuerspannung 1	10 - 26 V
Isolationsspannung U _i	250 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e	250 - 250 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 60 °C

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.20 W
Anzugsverbrauch	1 VA

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	60 mm

Beleuchtung

Max. Leuchtstofflampenlast	1200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert	300 VA

Ausstattung

Anzahl Schliesserkontakte	1
Anzahl Öffnerkontakte	0

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----