



EP411

### **Elektronischer Fernschalter 1S 8 bis 24V AC/DC**

#### **Technische Eigenschaften**

##### **Elektrischer Strom**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Nennstrom                  | 16 A   |
| Ruhestrom                  | 100 mA |
| Strombelastbarkeit bei AC1 | 16 A   |

##### **Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

##### **Anschluss**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Kontaktart                                | 1NO                    |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Anzahl der Kontakte                       | 1                      |

##### **Spannung**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Steuerspannung 1              | 10 - 26 V   |
| Isolationsspannung Ui         | 250 V       |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 250 - 250 V |

##### **Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

##### **Einsatzbedingungen**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -10 - 50 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -20 - 60 °C |

##### **Konnektivität**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|--------------|------------------|

##### **Leistung**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 1,20 W |
| Anzugsverbrauch                       | 1 VA   |

##### **Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 85 mm    |
| Breite | 17,50 mm |
| Tiefe  | 60 mm    |

##### **Beleuchtung**

|  |         |
|--|---------|
| Max. Leuchtstofflampenlast                     | 1200 VA |
| Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert | 300 VA  |

##### **Ausstattung**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Anzahl Schließerkontakte | 1 |
| Anzahl Öffnerkontakte    | 0 |

##### **Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|