



EEN003

IP55



Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

Technische Eigenschaften

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - +45 °C

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Konnektivität

Montageart Aufputz

Abmessungen

Max. Länge der Verbindung zwischen Empfänger und Sender 100 m

Kabel

Kabellänge 1 m

Abmessungen

Höhe 118 mm

Breite 48 mm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja