



EEN003

IP55



Opbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x

Technische karakteristieken

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - +45 °C
---------------------	--------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Afmetingen

Maximale verbindingsafstand tussen ontvanger en zender	100 m
--	-------

Kabel

Kabellengte	1 m
-------------	-----

Afmetingen

Hoogte	118 mm
--------	--------

Breedte	48 mm
---------	-------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----