



EEN003

IP55



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΕ100/171

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - +45 °C

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Επίτοιχη τοποθέτηση

Διαστάσεις

Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη και του πομπού 100 m

Καλώδιο

Μήκος καλωδίου 1 m

Διαστάσεις

Ύψος 118 mm

Πλάτος 48 mm

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι