



EEN003



Givare utanpåliggande för EEN101/ EGN100/ EGN103/ EGN200/ EGN400

Tekniska egenskaper

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -10 - +45 °C

Installation, montering

Montering Utanpåliggande montering

Anslutning

Typ av montering Utanpåliggande montering

Dimensioner

Maximalt anslutningsavstånd mellan mottagare och sändare 100 m

Kabel

Kabellängd 1 m

Dimensioner

Höjd 118 mm

Bredd 48 mm

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja