



TKP100A



Contrôleur domotique connecté Coviva

Caractéristiques techniques

Équipement

Serveur web	Oui
-------------	-----

Tension

Tension de service	5 - 5 V
Tension de service par bus	30 - 30 V
Type de tension d'alimentation	DC

Réglages

Modes de configuration supportés	quicklink
----------------------------------	-----------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP30
---------------------------	------

Fréquence

Fréquence d'émission/de réception radio	433,4 - 868,3 MHz
---	-------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 40 °C
------------------------	-----------

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Non
--------------------	-----

Dimensions

Largeur	77 mm
Dimensions	203 x 77 mm
Profondeur	26,50 mm

Textes

Codage	Gestion de 3 profils utilisateurs
Fonction	Commande et visualisation des installations radio et WiFi par application et navigateur Création facile de scènes (covigrams) par appli permettant le déclenchement d'actions par des événements définissables ou manuellement Fonctions de commutation, de variation, de store et de température
Mode d'installation	En pose libre ou montage mural
Connecteurs / Douilles	Avec 2 douilles USB pour clé WiFi pour contrôleur domotique connecté

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----