



TKP100A



Coviva smartbox (visualisatie voor Quicklink producten)

Technische karakteristieken

Uitrusting

Webserver	Ja
-----------	----

Spanning

Bedrijfsspanning	5 - 5 V
Netspanning via bus	30 - 30 V
Type voeding	DC

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink
--------------------------	-----------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP30
----------------------	------

Frequentie

RF-ontvangstfrequentie	433,4 - 868,3 MHz
------------------------	-------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C
---------------------	-----------

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie	Nee
-------------------	-----

Afmetingen

Breedte	77 mm
Afmetingen	203 x 77 mm
Diepte	26,50 mm

Teksten

Functie	Besturen en visualiseren van RF en WLAN installaties via app en browser Routines en scènes stel je gemakkelijk samen, via de applicatie, met behulp van Covigrammen Schakelen, dimmen, jaloezie en thermostaatfuncties
Versleuteling	Beheer van 3 gebruikersprofielen
Montagewijze	Vrijstaand of wandmontage
Aansluitingen	Met 2 USB-aansluitingen voor WLAN-stick voor Coviva

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----