



TKP100A



coviva Smartbox

Właściwości techniczne

Sprzęt

Serwer sieci W Tak

Napięcie

Napięcie robocze magistrali 30 - 30 V

Zakres napięcia pracy 5 - 5 V

Typ napięcia zasilania DC

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP30

Częstotliwość

Częstotliwość nadawania/odbioruradiowego 433,4 - 868,3 MHz

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy 0 - 40 °C

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Nie

Wymiary

Szerokość 77 mm

Wymiary 203 x 77 mm

Głębokość 26,50 mm

Dodatkowe informacje

Funkcja Sterowanie i wizualizacja instalacji radiowych i WLAN za pośrednictwem aplikacji i przeglądarki
Łatwe ustawianie scen (covigramów) za pośrednictwem aplikacji w celu wyzwalania akcji, gdy wystąpią zdefiniowane zdarzenia lub ręcznie
Funkcje załączania, ściemniania, żaluzji i temperatury

Szyfrowanie Zarządzanie 3 profilami użytkowników

Montaż Montaż wolnostojący lub ścienny

Złącza Z 2 gniazdami USB dla pamięci WLAN dla coviva

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak