



TRM600



### Funk UP Binäreingang für Tasterschaltungen

#### Technische Eigenschaften

##### Konnektivität

Radio Protokoll	KNX-Funk
-----------------	----------

##### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

##### Konnektivität

Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

#### Abmessungen

Abmessungen	18 x 40 mm
Höhe	18 mm
Breite	40 mm
Tiefe	18 mm
Einbautiefe	20 mm

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	0,50 A
-----------	--------

#### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

#### Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz

#### Leistung

Ausgangsleistung	115 W
------------------	-------

#### Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 45 °C
--------------------	-------------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

#### Texte

Funktion	Nur Impulsfunktion Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	------------------------------------------------------------

#### Montageart

Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
------------	------------------------------------

#### Anschlussart

Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen
--------------	-------------------------

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----