



TRM600



**Funk UP Binäreingang für Tasterschaltungen**

**Technische Eigenschaften**

**Konnektivität**

Radio Protokoll	KNX-Funk
-----------------	----------

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

**Konnektivität**

Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

**Abmessungen**

Abmessungen	18 x 40 mm
Höhe	18 mm
Breite	40 mm
Tiefe	18 mm
Einbautiefe	20 mm

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	0,50 A
-----------	--------

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

**Ausstattung**

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz

**Leistung**

Ausgangsleistung	115 W
------------------	-------

**Spannung**

Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-15 - 45 °C
--------------------	-------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexiblen Leiter	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

**Texte**

Funktion	Nur Impulsfunktion Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----