



28847003

#### Radio Touch K.1/K.5 alu matt, lackiert

##### Technische Eigenschaften

###### Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

###### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
Funk Empfangsfrequenz	87,5 - 108,0 MHz

###### Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt Lackiert

###### Abmessungen

Höhe	70,80 mm
Breite	70,80 mm
Tiefe	46,50 mm
Einbautiefe	33 mm

###### Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

###### Anschluss

Anschlussquerschnitt Lautsprecher	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

###### Funktionen

DCF Uhr integriert	Ja
--------------------	----

###### Ausstattung

Ausführung Bedientableau	Digital
--------------------------	---------

###### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Anschluss	Mit 2 Lautsprecher-Anschlüsse
Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte Einzel- und Kombinationsmontage
Funktion	Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer Countdown Lautstärkeregelung
Nebenstelleneingang	Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung