



28847004

Radio Touch K.1/K.5 edelstahl matt, lackiert

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
Funk Empfangsfrequenz	87,5 - 108,0 MHz

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
RAL Nummer	9022
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt Lackiert

Abmessungen

Höhe	70,80 mm
Breite	70,80 mm
Tiefe	46,50 mm
Einbautiefe	33 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt Lautsprecher	1,50 - 1,50 mm ²
Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm ²

Funktionen

DCF Uhr integriert	Ja
--------------------	----

Ausstattung

Ausführung Bedientableau	Digital
--------------------------	---------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Anschluss	Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte Einzel- und Kombinationsmontage
Funktion	Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer Countdown Lautstärkeregelung
Nebenstelleneingang	Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung