



28847006

**Radio Touch K.1/K.5 anthrazit matt, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Betriebsspannung 230 - 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

Funk Empfangsfrequenz 87,5 - 108,0 MHz

**Werkstoff**

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7021

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt  
Lackiert

**Abmessungen**

Höhe 70,80 mm

Breite 70,80 mm

Tiefe 46,50 mm

Einbautiefe 33 mm

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt Lautsprecher 1,50 - 1,50 mm<sup>2</sup>

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

**Funktionen**

DCF Uhr integriert Ja

**Ausstattung**

Ausführung Bedientableau Digital

**Texte**

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Anschluss Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen

Montageart Schraubbefestigung über Tragplatte  
Einzel- und Kombinationsmontage

Funktion Wecker mit Schlummerfunktion  
Schlaf-Timer  
Countdown  
Lautstärkeregelung

Nebenstelleneingang Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung