



RTM692G



Module encastrable 1 sortie volet roulant + 2 entrées radio

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	quicklink
----------------------------------	-----------

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Oui
----------------------------	-----

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
---	-----

Matière

Couleur	Gris clair
---------	------------

Courant électrique

Courant de commutation max.	3 A
-----------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 1.5 mm ²
---	---------------------------

Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 1.5 mm ²
---	---------------------------

Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

Textes

Fonction	Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
----------	--

Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis
----------------------	------------------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----