



49003

Programmateur modulaire digit chauf élec fil pilote boîtier amb 2 zones 7j 230V

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Fonctions

Réserve de marche en années	0 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui

Equipement

Précision de marche par jour	1 s
Avec programme d'impulsion	Non
Nombre de canaux	2

Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm ²
---	-----------------------

Dimensions

Hauteur	80 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	10 mm

Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	15 min
--	--------

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----