



WNT964B

IP55

**Tecla 2x cubyko KNX, 0 e 1, br**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

**Controlos e indicadores**

Número de teclas (gang) 2

**Materiais**

Cor Branco  
 Código RAL 9010  
 Acabamento Mate  
 Material Plástico  
 Tratamento Sem tratamento

**Dimensões**

Altura 71 mm  
 Largura 71 mm  
 Profundidade 27 mm

**Capacidade**

Número de módulos 4

**Conexão**

Tipo de conector/ficha Alavanca com tranca

**Conetividade**

Tipo de montagem Montagem por parafuso

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Segurança**

Índice de proteção IP IP55  
 Resistência ao impactos IK IK05

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

**Texto**

Impressão Com impressão "0 - 1"  
 Modo de instalação Instalação em caixas montadas à superfície ou embutidas  
 Etiqueta Sem etiqueta  
 Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal

**Identificação**

Sistema de montagem Elemento básico com bascula

**Adequado para**

cubyko

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno Sim  
 REACh - livre de SVHC Sim  
 Conformidade RoHs Sim