



EK022

Minitore, transformateur d'intensité jusqu'à 40A

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision 1

Dimensions

Diamètre de l'ouverture 7 mm

Connectivité

Type de raccordement Borne à vis

Courant électrique

Courant primaire assigné (I_{pr}) 40 A

Courant secondaire assigné (I_{sr}) 21 mA

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui