



EK022

**Minitore, transformateur d'intensité jusqu'à 40A**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

Classe de précision

1

**Dimensions**

Diamètre de l'ouverture

7 mm

**Connectivité**

Type de raccordement

Borne à vis

**Courant électrique**

Courant max au primaire

40 A

Courant Max au secondaire

21 mA

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui