



RTM693G

### Module encastrable 1 sortie éclairage 3A-230V + 2 entrées radio

#### Caractéristiques techniques

##### Connectivité

Avec système de bus EIB/KNX	Oui
Avec système bus radio-KNX	Non

##### Dimensions

Dimensions	40 x 40 mm
Hauteur	40 mm
Largeur	40 mm
Profondeur	20 mm
Profondeur de montage	40 mm

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	3 A
-------------------------	-----

##### Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
Fréquence radio bidirectionnelle	Oui

##### Puissance

Puissance de sortie	690 W
---------------------	-------

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	230 V AC
Tension de service par bus	21 - 32 V

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----