



49002

### Programmateur modulaire digital chauf élec fil pilote boîtier amb 1 zone 7j 230V

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 - 230 V |
|------------------------------|-------------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Fonctions

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Réserve de marche en années | 0 y |
| Avec synchronisation réseau | Non |
| Avec synchronisation quartz | Oui |

##### Equipement

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Précision de marche par jour | 1 s |
| Avec programme d'impulsion   | Non |
| Nombre de canaux             | 3   |

##### Réglages

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Programme journalier   | Non |
| Programme hebdomadaire | Oui |
| Programme annuel       | Non |

##### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

##### Raccordement

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 1 - 4 mm <sup>2</sup> |
|---|-----------------------|

##### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 80 mm |
| Largeur    | 80 mm |
| Profondeur | 10 mm |

##### Principaux attributs électriques

|  |        |
|--|--------|
| Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation | 15 min |
|--|--------|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|