



60001

### Delesteur via TI 1 voie sortie contact - 1 entree

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 50 °C |
|------------------------|-------------|

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Température de stockage/transport | -20 - +60 °C |
|-----------------------------------|--------------|

##### Endurance

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 1000000 |
|------------------------------------------|---------|

##### Dimensions

|         |          |
|---------|----------|
| Hauteur | 88,50 mm |
|---------|----------|

|         |          |
|---------|----------|
| Largeur | 17,50 mm |
|---------|----------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 60 mm |
|------------|-------|

##### Courant électrique

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Courant de fonctionnement | 15 - 60 A |
|---------------------------|-----------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|