



60001

Delesteur via TI 1 voie sortie contact - 1 entree

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-20 - +60 °C
-----------------------------------	--------------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	1000000
--	---------

Dimensions

Hauteur	88,50 mm
---------	----------

Largeur	17,50 mm
---------	----------

Profondeur	60 mm
------------	-------

Courant électrique

Courant de fonctionnement	15 - 60 A
---------------------------	-----------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----