



WXD315D

Enjoliveur thermostat gallery dune

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|---------------------------|---------|
| Type d'organe de commande | Rotatif |
|---------------------------|---------|

Matière

| | |
|---------|------|
| Couleur | Dune |
|---------|------|

Code RAL

1013

Finition

Brillant

Matériau

Polycarbonate (PC)

Traitement

Non traité

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 45 mm |
|---------|-------|

Largeur

45 mm

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

Connectivité

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Type de montage | Fixation par encliquetage |
|-----------------|---------------------------|

Equipement

| | |
|--|-----|
| Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse | Oui |
|--|-----|

Accessoires

| | |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

Résistance aux chocs IK

IK03

Textes

| | |
|------------|-------------------|
| Impression | Autre désignation |
|------------|-------------------|

Adapté à

Hager gallery

Durabilité

| | |
|-----------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
|-----------------|-----|

Conforme à la directive RoHS

Oui