



30111

### Programmateur digital semi-encastré chauf élec avec fil pilote 2 zones 7j 230V

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Fonctions

Avec synchronisation réseau	Oui
-----------------------------	-----

Avec synchronisation quartz	Non
-----------------------------	-----

##### Equipement

Avec programme d'impulsion	Non
----------------------------	-----

Nombre de canaux	2
------------------	---

##### Réglages

Programme journalier	Non
----------------------	-----

Programme hebdomadaire	Oui
------------------------	-----

Programme annuel	Non
------------------	-----

##### Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 40 °C
------------------------	-----------

##### Dimensions

Hauteur	80 mm
---------	-------

Largeur	83 mm
---------	-------

Profondeur	47 mm
------------	-------

##### Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	30 min
--	--------