



6719323512

Корпус з рамкою 2X для з/у, горизонтальний, білий, W.1

Технічні характеристики

Ємність

Кількість модулів 2

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 76 mm

Ширина 147 mm

Глибина 56 mm

Обладнання

З кабельним вводом Так

Установлення, монтаж

Монтаж на Поверхневий монтаж

Акcesуари

З кришкою рами Так

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

Ударостійкість IK IK05

Умови використання

Робоча температура -15 - 30 °C

Тексти

Режим встановлення Для горизонтального монтажу

Пломбування З ущільненням на задній стороні корпусу для введення кабелю та регулювання поверхні на задній стороні

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так