



6118913505

Корпус з рамкою 1X для з/у, сірий, W.1

Технічні характеристики

Ємність

Кількість модулів	0
-------------------	---

Матеріали

Colour	Сірий
Код RAL	7011
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	37,6 %
Обробка	Покриті лаком

Розміри

Кількість одиниць	1
Висота	76 mm
Ширина	76 mm
Глибина	56 mm

Обладнання

З кабельним вводом	Так
--------------------	-----

Установлення, монтаж

Положення для монтажу/підключення	Горизонтальна Вертикальний
Монтаж на	Поверхневий монтаж

Аксесуари

З кришкою рами	Так
----------------	-----

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK05

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Тексти

Пломбування	З ущільненням на задній стороні корпусу для введення кабелю та регулювання поверхні на задній стороні
-------------	---

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так