



6019303505

Корпус з рамкою 3X для з/у, горизонтальний, сірий, W.1

### Технічні характеристики

#### Ємність

Кількість модулів	3
-------------------	---

#### Матеріали

Colour	Сірий
Код RAL	7011
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

#### Розміри

Висота	76 mm
Ширина	218 mm
Глибина	56 mm

#### Обладнання

З кабельним вводом	Так
--------------------	-----

#### Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
-----------	--------------------

#### Акcesуари

З кришкою рами	Так
----------------	-----

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK05

#### Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

#### Тексти

Режим встановлення	Для горизонтального монтажу
Пломбування	З ущільненням на задній стороні корпусу для введення кабелю та регулювання поверхні на задній стороні

#### Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так